


racor roscado tubo protector MKGV-36-M40

Número de artículo: 3152613

FESTO



Hoja de datos

Característica	Valor
Posición de montaje	indistinto
Tamaño del depósito	100
Clase de resistencia a la corrosión KBK	2 - riesgo de corrosión moderado
Conformidad PWIS	VDMA24364-B2-L
Tipo de protección	IP54
Temperatura ambiente	-40 ... 100 °C
Tipo de fijación	con rosca exterior
Indicación sobre el material	Conforme con RoHS
Material del racor	PA