


# Brida basculante con pivotes ZNG-80

Número pieza: 31758  
Producto sustituido

FESTO

[para fijación oscilante centrada de cilindros DNG, DNGU.](#)

Tipo sustituido. Disponible hasta 2015. Producto de alternativa:  
[consultar portal de asistencia técnica.](#)



## Hoja de datos

Característica	Valor
Tamaño	80
Basado en la norma	ISO 15552
Clase de resistencia a la corrosión KBK	2
Temperatura ambiente	-40 ... 150 °C
Peso del producto	1.296 g
Indicación sobre el material	Exento de cobre y PTFE Conforme con RoHS
información sobre el material, sistema de fijación	Fundición de acero
Información sobre el material del tornillo	Acero cincado