

Brida de fijación FNG-50


Número pieza: 32942

Producto sustituido

[para cilindros DNG, DNGU.](#)

Tipo sustituido. Disponible hasta 2014. Producto de alternativa:
[consultar portal de asistencia técnica.](#)

FESTO



Hoja de datos

Característica	Valor
Tamaño	50
Corresponde a la norma	ISO 15552 (hasta ahora también VDMA 24652, ISO 6431, NF E49 003.1, UNI 10290)
Clase de resistencia a la corrosión KBK	1
Temperatura ambiente	-40 ... 150 °C
Peso del producto	536 g
Indicación sobre el material	Exento de cobre y PTFE Conforme con RoHS
información sobre el material, sistema de fijación	Acero cincado
Información sobre el material del tornillo	Acero cincado