


brida basculante central LNZG-63/80

Número de artículo: 32961

FESTO

(2 unidades) para cilindros con fijación de la brida giratoria DNGZS
Esta fijación se puede utilizar también en cilindros DNC, DNG y DNGV
con brida giratoria central o anillo giratorio.



Hoja de datos

Característica	Valor
Tamaño	63/80
Basado en la norma	ISO 15552
Clase de resistencia a la corrosión KBK	2 - riesgo de corrosión moderado
Conformidad PWIS	VDMA24364-B2-L
Clasificación RSBP según CD-0033	F1a
Temperatura ambiente	-40 ... 80 °C
Peso del producto	178 g
Indicación sobre el material	Conforme con RoHS
Material de la fijación	Aleación forjable de aluminio
Material del cojinete	Material sintético