

# Brida basculante SNG-80

Número pieza: 32972  
Producto sustituido

FESTO

para cilindros DNG, DNGU, caballete apropiado LSNG, LSNSG.  
Tipo sustituido. Disponible hasta 2014. Producto de alternativa:  
[consultar portal de asistencia técnica.](#)



## Hoja de datos

Característica	Valor
Tamaño	80
Basado en la norma	ISO 15552 (hasta ahora también VDMA 24652, ISO 6431, NF E49 003.1, UNI 10290)
Clase de resistencia a la corrosión KBK	2
Temperatura ambiente	-40 ... 150 °C
Peso del producto	650 g
Indicación sobre el material	Exento de cobre y PTFE Conforme con RoHS
información sobre el material, sistema de fijación	Fundición inyectada de aluminio
Información sobre el material, pernos	Acero cincado
Información sobre el material del tornillo	Acero cincado
Información sobre el material del fusible	Acero de muelles, galvanizado