


caballete LNG-125

Número de artículo: 33896

FESTO



Hoja de datos

Característica	Valor
Tamaño	125
Basado en la norma	ISO 15552 (hasta ahora también VDMA 24652, ISO 6431, NF E49 003.1, UNI 10290)
Clase de resistencia a la corrosión KBK	1 - riesgo de corrosión bajo
Conformidad PWIS	VDMA24364-B2-L
Temperatura ambiente	-40 ... 80 °C
Peso del producto	2.545 g
Indicación sobre el material	Conforme con RoHS
Material de la fijación	fundición de grafito nodular
Material del cojinete	PA