



# puerta OR OS-1/2

Número de artículo: 3427

FESTO



## Hoja de datos

Característica	Valor
Función de las válvulas	Función O
Conexión neumática 1	G1/2
Conexión neumática 2	G1/2
Tipo de fijación	con taladro pasante
Caudal nominal normal	5.000 l/min
Presión de funcionamiento	1 ... 10 bar
Temperatura ambiente	-10 ... 60 °C
Fluido	Aire comprimido según ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Diámetro nominal	12 mm
Indicación sobre los fluidos de funcionamiento y de mando	Opción de funcionamiento con lubricación (necesaria en otro modo de funcionamiento)
Conformidad PWIS	VDMA24364-B1/B2-L
Temperatura del medio	-10 ... 60 °C
Conexión neumática 3	G1/2
Indicación sobre el material	Conforme con RoHS