



Electroválvula MYH-3-M5-L-LED

Número pieza: 34307

FESTO

Minineumática, con bobina y accionamiento auxiliar manual, sin conector



Hoja de datos

| Caracter. | Valor |
|---|--------------------------------------|
| Función de las válvulas | 3/2 cerrada monoestable |
| Caudal nominal normal | 190 l/min |
| Presión de funcionamiento | 2 ... 8 bar |
| Construcción | Corredera |
| Tipo de protección | IP40 con conector tipo zócalo |
| Diámetro nominal | 2,3 mm |
| Tipo de control | prepiloto |
| Desconexión del tiempo de conmutación | 23 ms |
| Conexión del tiempo de conmutación | 8 ms |
| Duración de la conexión | 100% |
| Valores característicos de las bobinas | 24V DC: 1,8W |
| Fluido | Aire seco, lubricado o sin lubricado |
| Temperatura del medio | -5 ... 50 °C |
| Temperatura ambiente | -5 ... 50 °C |
| Peso del producto | 65 g |
| Tipo de fijación | con taladro pasante |
| Conexión neumática 1 | Placa base M5 |
| Conexión neumática 2 | Placa base M5 |
| Conexión neumática 3 | Placa base M5 |
| Conexión neumática 4 | Placa base |
| Conexión neumática 5 | Placa base |
| Información sobre el material de las juntas | NBR |
| Información sobre el material del cuerpo | Fundición inyectada de aluminio |