



# Electroválvula JMYH-5/2-M5-L-LED

Número pieza: 34310

FESTO

con bobinas y accionamiento auxiliar manual, sin conector



## Hoja de datos

Caracter.	Valor
Función de las válvulas	5/2 biestable
Caudal nominal normal	190 l/min
Presión de funcionamiento	2 ... 8 bar
Construcción	Corredera
Tipo de protección	IP40 con conector tipo zócalo
Diámetro nominal	2,3 mm
Tipo de control	prepiloto
Cambio del tiempo de conmutación	7 ms
Duración de la conexión	100%
Valores característicos de las bobinas	24V DC: 1,8W
Fluido	Aire seco, lubricado o sin lubricado
Temperatura del medio	-5 ... 50 °C
Temperatura ambiente	-5 ... 50 °C
Peso del producto	95 g
Tipo de fijación	con taladro pasante
Conexión neumática 1	Placa base M5
Conexión neumática 2	Placa base M5
Conexión neumática 3	Placa base M5
Conexión neumática 4	Placa base
Conexión neumática 5	Placa base
Información sobre el material de las juntas	NBR
Información sobre el material del cuerpo	Fundición inyectada de aluminio