


unidad de guía FENG-63-100-KF

Número de artículo: 34514

FESTO

Con guía de rodamiento de bolas, sirve como anti giro, ofrece una elevada precisión de guiado.



Hoja de datos

| Característica | Valor |
|-------------------------------|---|
| Tamaño | 63 |
| Carrera | 100 mm |
| Posición de montaje | indistinto |
| Guía | guía con rodamiento de bolas |
| Construcción | Guía |
| Conformidad PWIS | VDMA24364-B2-L |
| Temperatura ambiente | -20 ... 80 °C |
| Fuerza Fy máxima | 1.260 N |
| Fuerza Fy estática máx. | 1.600 N |
| Fuerza Fz máxima | 1.260 N |
| Fuerza estática Fz máx. | 1.600 N |
| Momento Mx máximo | 75 Nm |
| Momento estático Mx máximo | 95 Nm |
| Momento máximo My | 90 Nm |
| Momento estático My máximo | 115 Nm |
| Momento máximo Mz | 90 Nm |
| Momento estático Mz máximo | 115 Nm |
| Fuerza de desplazamiento | 15 N |
| Peso del producto | 5.900 g |
| Tipo de fijación | con rosca interior |
| Indicación sobre el material | Conforme con RoHS |
| Material del elemento de guía | acero templado |
| Material de la carcasa | Aleación forjada de aluminio, anodizado |
| Material de la placa de yugo | Aleación forjada de aluminio, anodizado |