

# unidad de guía FENG-100-100-KF

Número de artículo: 34530

FESTO

Con guía de rodamiento de bolas, sirve como anti giro, ofrece una elevada precisión de guiado.



## Hoja de datos

| Característica                | Valor                                   |
|-------------------------------|---|
| Tamaño                        | 100                                     |
| Carrera                       | 100 mm                                  |
| Posición de montaje           | indistinto                              |
| Guía                          | guía con rodamiento de bolas            |
| Construcción                  | Guía                                    |
| Conformidad PWIS              | VDMA24364-B2-L                          |
| Temperatura ambiente          | -20 ... 80 °C                           |
| Fuerza Fy máxima              | 2.300 N                                 |
| Fuerza Fy estática máx.       | 3.120 N                                 |
| Fuerza Fz máxima              | 2.300 N                                 |
| Fuerza estática Fz máx.       | 3.120 N                                 |
| Momento Mx máximo             | 198 Nm                                  |
| Momento estático Mx máximo    | 268 Nm                                  |
| Momento máximo My             | 197 Nm                                  |
| Momento estático My máximo    | 267 Nm                                  |
| Momento máximo Mz             | 197 Nm                                  |
| Momento estático Mz máximo    | 267 Nm                                  |
| Fuerza de desplazamiento      | 40 N                                    |
| Peso del producto             | 13.760 g                                |
| Tipo de fijación              | con rosca interior                      |
| Indicación sobre el material  | Conforme con RoHS                       |
| Material del elemento de guía | acero templado                          |
| Material de la carcasa        | Aleación forjada de aluminio, anodizado |
| Material de la placa de yugo  | acero templado                          |