


acoplamiento tipo clavija KS3-CK-6

Número de artículo: 3478

FESTO

para acoplamiento de tubos con desconexión automática.



Hoja de datos

Característica	Valor
Diámetro nominal	4,9 mm
Presión de funcionamiento en todo el margen de temperatura	-0,95 ... 12 bar
Caudal nominal normal	378 l/min
Fluido	Aire comprimido según ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Indicación sobre los fluidos de funcionamiento y de mando	Opción de funcionamiento con lubricación
Clase de resistencia a la corrosión KBK	1 - riesgo de corrosión bajo
Conformidad PWIS	VDMA24364-B1/B2-L
Temperatura ambiente	-10 ... 60 °C
Peso del producto	21 g
Conexión neumática 1	CK-6
Indicación sobre el material	Conforme con RoHS