



Válvula de antirretorno HGL-1/4-NPT

Número de artículo: 34878

FESTO

con junta OL.



Hoja de datos

Característica	Valor
Función de las válvulas	función antirretorno desbloqueable
Conexión neumática 1	1/4 NPT
Conexión neumática 2	1/4 NPT
Tipo de fijación	atornillable
Caudal nominal normal	0 ... 490 l/min
Presión de funcionamiento Mpa	0,03 ... 1 MPa
Presión de funcionamiento	0,3 ... 10 bar
Presión de mando MPa	0,18 ... 1 MPa
Presión de control	1,8 ... 10 bar 26,1 ... 145 psi
Temperatura ambiente	-20 ... 80 °C
Fluido	Aire comprimido según ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Indicación sobre los fluidos de funcionamiento y de mando	Opción de funcionamiento con lubricación (necesaria en otro modo de funcionamiento)
Conformidad PWIS	VDMA24364-B1/B2-L
Temperatura del medio	-20 ... 80 °C
Indicación sobre el material	Conforme con RoHS
Material de las juntas	NBR