


# cable de conexión KMYZ-2-24-2,5-LED

Número de artículo: 34997

FESTO

Para generador de vacío VAD-MYB, VADM, VADMI.



## Hoja de datos

| Característica                                     | Valor   |
|--|---|
| Clasificación marítima                             | véase el certificado  |
| Indicación de la posición de conmutación           | LED   |
| Tipo de fijación                                   | en electroválvula con tornillo autocortante   |
| Posición de montaje                                | indistinto  |
| Peso del producto                                  | 50 g  |
| Conexión eléctrica                                 | 2 contactos / 2 hilos<br>Conector angular / cable<br>Forma cuadrangular / extremo abierto |
| Tensión nominal de funcionamiento DC               | 24 V  |
| Carga admisible de corriente a 40°C                | 1 A   |
| Conexión de conducto de protección                 | no existente  |
| Longitud del cable                                 | 2,5 m   |
| Característica de la línea                         | Estándar  |
| Diámetro del cable                                 | 3,4 mm  |
| Estructura del cable                               | 2x0,25  |
| Tipo de protección                                 | IP65  |
| Temperatura ambiente                               | -10 ... 50 °C   |
| Marca CE (ver declaración de conformidad)          | según la directiva RoHS-RL de la UE   |
| Marcado UKCA (véase la declaración de conformidad) | Según la normativa RoHS del Reino Unido   |
| Conformidad PWIS                                   | VDMA24364-B2-L  |
| Indicación sobre el material                       | Conforme con RoHS   |
| Clase de resistencia a la corrosión KBK            | 2 - riesgo de corrosión moderado  |
| Material de la cubierta aislante del cable         | TPE-U(PUR)  |
| Material de la carcasa                             | PA  |
| Material de los contactos crimp                    | Bronce  |