


cable de conexión KMYZ-2-24-5-LED

Número de artículo: 34998

FESTO

Para generador de vacío VAD-MYB, VADM, VADMI.



Hoja de datos

Característica	Valor
Clasificación marítima	véase el certificado
Indicación de la posición de conmutación	LED
Tipo de fijación	en electroválvula con tornillo autocortante
Posición de montaje	indistinto
Peso del producto	90 g
Conexión eléctrica	2 contactos / 2 hilos Conector angular / cable Forma cuadrangular / extremo abierto
Tensión nominal de funcionamiento DC	24 V
Carga admisible de corriente a 40°C	1 A
Conexión de conducto de protección	no existente
Longitud del cable	5 m
Característica de la línea	Estándar
Diámetro del cable	3,4 mm
Estructura del cable	2x0,25
Tipo de protección	IP65
Temperatura ambiente	-10 ... 50 °C
Marca CE (ver declaración de conformidad)	según la directiva RoHS-RL de la UE
Marcado UKCA (véase la declaración de conformidad)	Según la normativa RoHS del Reino Unido
Conformidad PWIS	VDMA24364-B2-L
Indicación sobre el material	Conforme con RoHS
Clase de resistencia a la corrosión KBK	2 - riesgo de corrosión moderado
Material de la cubierta aislante del cable	TPE-U(PUR)
Material de la carcasa	PA
Material de los contactos crimp	Bronce