

# unidad de guía FEN-8/10- -GF

Número de artículo: 35196

FESTO

Con guía de deslizamiento, sirve como anti giro, ofrece una elevada precisión de guiado.



## Hoja de datos

Característica	Valor
Tamaño	8/10
Carrera	1 ... 100 mm
Posición de montaje	indistinto
Guía	Guía deslizante
Construcción	Guía
Conformidad PWIS	VDMA24364-B2-L
Temperatura ambiente	-20 ... 80 °C
Fuerza de desplazamiento	15 N
Masa adicional por 10 mm de carrera	8 g
Peso básico con carrera de 0 mm	332 g
Peso adicional por 10 mm de carrera	8 g
Centro de gravedad de la masa móvil con carrera de 0 mm	30 mm
Aumento, centro de gravedad de la masa móvil por cada 10 mm de carrera	4,9 mm
Tipo de fijación	con rosca interior
Indicación sobre el material	Conforme con RoHS
Material del elemento de guía	Acero de aleación fina
Material de la carcasa	Aleación forjada de aluminio, anodizado
Material de la placa de yugo	Aleación forjada de aluminio, anodizado