



Ventosa de fuelle VASB-8-M5-PUR

Número pieza: 35417

FESTO

con junta OL.



Hoja de datos

| Caracter. | Valor |
|---|--|
| Diámetro nominal | 2 mm |
| Diámetro de la ventosa | 8 mm |
| Diámetro útil de la ventosa | 5,5 mm |
| Construcción | Conexión de vacío arriba redondo, fuelle de 1,5 |
| Fluido | Aire atmosférico |
| Temperatura ambiente | -20 ... 60 °C |
| Fuerza de separación con vacío de 70% | 1,6 N |
| Rosca de fijación | M5 |
| Fijación de la ventosa | M5 |
| Conexión de vacío | M5 |
| Dureza Shore | 62 |
| Información sobre el material de la ventosa | TPE-U(PU) |