



válvula de cierre HE-1/4-DB-MINI

Número de artículo: 3563687
Producto sustituido

FESTO

Tipo sustituido. Disponible hasta 2024. Producto de alternativa:
consultar portal de asistencia técnica.



Hoja de datos

Característica	Valor
Serie	DB
Tamaño	Mini
Patrón	44 mm
Construcción	Válvula de arranque progresivo
Tipo de accionamiento	manual
Principio de hermetización	blando
Función de escape	no estrangulable
Asegurar el accionamiento	Candado (opcional)
Accionamiento manual auxiliar	sin
Tipo de control	directo
Función de las válvulas	3/2 biestable
Presión de funcionamiento Mpa	0 ... 1 MPa
Presión de funcionamiento	0 ... 10 bar
Valor C	6,3 l/sbar
Valor B	0,8
Caudal nominal normal	2.300 l/min
Caudal nominal normal 2-3	700 l/min
Fluido	Aire comprimido según ISO 8573-1:2010 [7:4:4] Gases inertes
Indicación sobre los fluidos de funcionamiento y de mando	Sin opción de funcionamiento con lubricación
Clase de resistencia a la corrosión KBK	1 - riesgo de corrosión bajo
Indicación sobre el material	Conforme con RoHS
Conformidad PWIS	VDMA24364-B1/B2-L
Temperatura del medio	-5 ... 50 °C
Temperatura ambiente	-5 ... 50 °C
Tipo de fijación	Montaje del conducto con taladro pasante
Peso del producto	66 g
Conexión neumática 1	G1/4
Conexión neumática 2	G1/4
Clase de pureza del aire en la salida	Aire comprimido según ISO 8573-1:2010 [7:4:4] Gases inertes
Material de la corredera	POM
Material de las juntas	FPM
Material de la carcasa	PA reforzado