


# racor acodado con resalte

## LCNH-3/8-PK-6

Número de artículo: 35990

FESTO

orientable, con cuerpo prolongado, para tubo flexible PAN, PUN, PP, PU, PR, con junta



## Hoja de datos

| Característica   | Valor   |
|--|---|
| Diámetro nominal   | 4,9 mm  |
| Tipo de junta del eje atornillable                         | Junta anular  |
| Presión de funcionamiento en todo el margen de temperatura | -0,95 ... 10 bar  |
| Fluido   | Aire comprimido según ISO 8573-1:2010 [7:::]  |
| Indicación sobre los fluidos de funcionamiento y de mando  | Opción de funcionamiento con lubricación (necesaria en otro modo de funcionamiento) |
| Clase de resistencia a la corrosión KBK                    | 2 - riesgo de corrosión moderado  |
| Conformidad PWIS   | VDMA24364-B1/B2-L   |
| Temperatura ambiente                                       | 0 ... 60 °C   |
| Conexión neumática 1                                       | Rosca exterior G3/8   |
| Conexión neumática 2                                       | Para diámetro exterior del tubo flexible de 8 m                                     |
| Indicación sobre el material                               | Conforme con RoHS   |
| Material de la carcasa                                     | Aluminio<br>Fundición inyectada de cinc   |