

ventosa VAS-75-1/4-NBR

Número de artículo: 36145

FESTO

con junta OL.



Hoja de datos

Característica	Valor
Diámetro nominal	4 mm
Diámetro de la ventosa	75 mm
Diámetro útil de la ventosa	60 mm
Posición de la conexión	Arriba
Forma de la ventosa	Redondo plano
Presión de funcionamiento Mpa	-0,095 ... 0 MPa
Presión de funcionamiento	-0,95 ... 0 bar -13,775 ... 0 psi
Presión nominal de funcionamiento	-0,07 MPa -0,7 bar
Presión nominal de funcionamiento (psi)	-10,15 psi
Fluido	Aire atmosférico en concordancia con ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Conformidad PWIS	VDMA24364-A1-L
Temperatura ambiente	-20 ... 80 °C
Fuerza de separación con vacío de 70%	197 N
Fuerza de sujeción a la presión nominal de funcionamiento	197 N
Rosca de fijación	G1/4
Fijación de la ventosa	G 1/4
Conexión de vacío	G1/4
Color	Negro
Dureza Shore	70 +/- 5
Material de los pivotes roscados	Fundición inyectada de cinc
Indicación sobre el material	Conforme con RoHS
Material de la ventosa	NBR