


# boquilla para tubos N-3/8-P-13

Número de artículo: 36160

FESTO

con anillo obturador.



## Hoja de datos

Característica	Valor
Diámetro nominal	11 mm
Tipo de junta del eje atornillable	Junta anular
Posición de montaje	indistinto
Construcción	Forma recta
Tamaño del depósito	1
Presión de funcionamiento en todo el margen de temperatura	-0,95 ... 16 bar
Fluido	Aire comprimido según ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Indicación sobre los fluidos de funcionamiento y de mando	Opción de funcionamiento con lubricación (necesaria en otro modo de funcionamiento)
Clase de resistencia a la corrosión KBK	2 - riesgo de corrosión moderado
Conformidad PWIS	VDMA24364-B1/B2-L
Temperatura ambiente	-10 ... 60 °C
Par de apriete máximo	15 Nm
Peso del producto	178 g
Conexión neumática 1	Rosca exterior G3/8
Conexión neumática 2	Para tubo flexible de diámetro interior de 13 mm
Indicación sobre el material	Conforme con RoHS
Material de la carcasa	Aluminio, anodizado