

cilindro de fuelle

EB-250-185

Número de artículo: 36493

FESTO

no precisa mantenimiento, ausencia de movimientos a tirones



Hoja de datos

Característica	Valor
Tamaño	250
Diámetro necesario para el montaje	265 mm
Carrera	185 mm
Altura máx. en avance	275 mm
Ángulo de giro máximo	25 deg
Asimetría máxima	20 mm
Altura mín. para el montaje	75 mm
Modo de funcionamiento	de simple efecto
Presión de funcionamiento	0 ... 8 bar
Fluido	Aire comprimido según ISO 8573-1:2010 [-:::4]
Indicación sobre los fluidos de funcionamiento y de mando	Sin opción de funcionamiento con lubricación
Clase de resistencia a la corrosión KBK	2 - riesgo de corrosión moderado
Conformidad PWIS	VDMA24364-B1/B2-L
Temperatura ambiente	-40 ... 70 °C
Fuerza de reposición	200 N
Peso del producto	3.000 g
Tipo de fijación	con rosca interior
Conexión neumática	G3/4
Indicación sobre el material	Conforme con RoHS
Material del fuelle	NR/BR
Material de la carcasa	Acero cincado