


válvula de antirretorno H-M5

Número de artículo: 3671

FESTO



Hoja de datos

Característica	Valor
Función de las válvulas	Función de retorno
Conexión neumática 1	M5
Conexión neumática 2	M5
Tipo de fijación	Montaje del conducto
Caudal nominal normal	115 l/min
Presión de funcionamiento Mpa	0,04 ... 0,8 MPa
Presión de funcionamiento	0,4 ... 8 bar
Temperatura ambiente	-10 ... 60 °C
Material de la carcasa	latón
Fluido	Aire comprimido según ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Indicación sobre los fluidos de funcionamiento y de mando	Opción de funcionamiento con lubricación (necesaria en otro modo de funcionamiento)
Conformidad PWIS	VDMA24364-B2-L
Temperatura del medio	-10 ... 60 °C
Indicación sobre el material	Conforme con RoHS
Material de las juntas	NBR