


conjunto de sujeción axial EAMM-A-L38-55A

Número de artículo: 3683331

FESTO

Para actuadores eléctricos.



Hoja de datos

Característica	Valor
Posición de montaje	indistinto
Conformidad PWIS	VDMA24364-B2-L
Temperatura de almacenamiento	-25 ... 60 °C
Humedad relativa del aire	0 - 95 %
Tipo de protección	IP40
Temperatura ambiente	-10 ... 60 °C
Momento de giro transferible	9 Nm
Peso del producto	210 g
Código de conexión, actuador	L38
Código de conexión, entrada motor	55A
Indicación sobre el material	Conforme con RoHS