


# caja de acoplamiento EAMK-A-E17-30

Número de artículo: 3780304

FESTO



## Hoja de datos

Característica	Valor
Diámetro de acogida 1	62 mm
Diámetro de acogida 2	62 mm
Longitud nominal	49,5 mm
Posición de montaje	indistinto
Conformidad PWIS	VDMA24364-B2-L
Temperatura de almacenamiento	-10 ... 60 °C
Humedad relativa del aire	0 - 90 %
Temperatura ambiente	10 ... 40 °C
Peso del producto	1.010 g
Indicación sobre el material	Conforme con RoHS