

# Tubo de material sintético PL-6-BL

Número pieza: 3862

FESTO

Para racores CK y B (aprobados para uso en la industria alimentaria)  
La presión máx. se admite para la temperatura máx.



## Hoja de datos

Caracter.	Valor
Diámetro exterior	8,4 mm
Radio de flexión relevante para el caudal	39 mm
Diámetro interior	6 mm
Presión de funcionamiento en función de la temperatura	-0,95 ... 9 bar
Fluido	Aire comprimido según ISO8573-1:2010 [7::-]
Temperatura ambiente	-30 ... 60 °C
Homologación	TÜV
Peso del producto según la longitud	0,025 kg/m
Color	azul
Dureza Shore	D 42 +/-3
Indicación sobre el material	Exento de cobre y PTFE Conforme con RoHS
Información sobre el material del tubo flexible	PE