

# acoplamiento tipo clavija

## KS5-N-13

Número de artículo: 4089


Producto sustituido

FESTO

[para acoplamiento de tubos con desconexión automática.](#)

Tipo sustituido. Disponible hasta 2019. Producto de alternativa:

[consultar portal de asistencia técnica.](#)



## Hoja de datos

Característica	Valor
Diámetro nominal	11 mm
Presión de funcionamiento en todo el margen de temperatura	0 ... 12 bar
Caudal nominal normal	1.710 l/min
Fluido	Aire comprimido según ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Indicación sobre los fluidos de funcionamiento y de mando	Opción de funcionamiento con lubricación
Clase de resistencia a la corrosión KBK	1 - riesgo de corrosión bajo
Temperatura ambiente	-10 ... 60 °C
Peso del producto	256 g
Conexión neumática 1	N-13