

Tubo flexible tipo Flexopneu PX-4

Número pieza: 4093

FESTO

Tipo armonizado. Disponible hasta 2011.



Hoja de datos

Caracter.	Valor
Diámetro exterior	7 mm
Radio de flexión relevante para el caudal	20 mm
Diámetro interior	4 mm
Presión de funcionamiento en función de la temperatura	0 ... 12 bar
Temperatura ambiente	-20 ... 80 °C
Peso del producto según la longitud	0,101 kg/m
Color	Plateado
Dureza Shore	75 +/- 5
Indicación sobre el material	contiene sustancias perjudiciales para la pintura
Información sobre el material del tubo flexible	NBR