

indicador de presión OH-22-RT

Número de artículo: 4131

FESTO



Hoja de datos

| Característica | Valor |
|---|---|
| Posición de montaje | indistinto |
| Presión de funcionamiento | 1,4 ... 8 bar |
| Fluido | Aire comprimido según ISO 8573-1:2010 [7::-] |
| Indicación sobre los fluidos de funcionamiento y de mando | Opción de funcionamiento con lubricación (necesaria en otro modo de funcionamiento) |
| Conformidad PWIS | VDMA24364-B1/B2-L |
| Temperatura del medio | -10 ... 45 °C |
| Temperatura ambiente | -10 ... 45 °C |
| Peso del producto | 25 g |
| Tipo de fijación | Montaje en panel en un diámetro 22,5 |
| Conexión neumática | G1/8 |
| Indicación sobre el material | Conforme con RoHS |