



# válvula neumática VL/O-3-PK-3X2

Número de artículo: 4245

FESTO

Según los empalmes elegidos, función abierta o cerrada en reposo.



## Hoja de datos

Característica	Valor
Función de las válvulas	3/2 abierta monoestable
Caudal nominal normal	100 l/min
Presión de funcionamiento	0 ... 8 bar
Construcción	asiento de plato
Diámetro nominal	2,5 mm
Tiempo de conmutación a la desconexión	50 ms
Tiempo de conmutación a la conexión	12 ms
Fluido	Aire comprimido según ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Indicación sobre los fluidos de funcionamiento y de mando	Opción de funcionamiento con lubricación (necesaria en otro modo de funcionamiento)
Conformidad PWIS	VDMA24364-B1/B2-L
Fluido de control	Aire comprimido según ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Temperatura ambiente	-10 ... 60 °C
Peso del producto	180 g
Tipo de fijación	En la placa base en bastidor de montaje con taladro pasante a elegir:
Conexión neumática 1	PK-3
Conexión neumática 4	PK-3
Conexión neumática 5	PK-3
Material de la placa base	latón PPS reforzado
Material de las juntas	NBR
Material de la carcasa	Material sintético Fundición inyectada de cinc