



válvula de estrangulación y antirretorno GRF-PK-3X2

Número de artículo: 4566

FESTO

con placa base 2n y boquillas de enchufe para tubos de diámetro int. 3 mm



Hoja de datos

Característica	Valor
Función de las válvulas	Función de estrangulación y antirretorno
Conexión neumática 1	PK-3
Conexión neumática 2	PK-3
Elemento de ajuste	Tornillo moleteado
Tipo de fijación	con taladro pasante
Caudal nominal normal en sentido de la estrangulación	45 l/min
Caudal nominal normal en el sentido del antirretorno	45 l/min
Presión de funcionamiento	0,5 ... 8 bar
Temperatura ambiente	-10 ... 60 °C
Material de la carcasa	Aleación forjable de aluminio
Posición de montaje	indistinto
Fluido	Aire comprimido según ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Indicación sobre los fluidos de funcionamiento y de mando	Opción de funcionamiento con lubricación (necesaria en otro modo de funcionamiento)
Conformidad PWIS	VDMA24364-B1/B2-L
Temperatura del medio	-10 ... 60 °C
Peso del producto	145 g
Material del tornillo de regulación	latón