

# Tubo de material sintético PP-3-NT

Número pieza: 4572

FESTO

racores CN y CK, apropiada para presiones y temperaturas elevadas, de poliamida (no autorizada para la producción alimentaria).

Tipo armonizado. Disponible hasta 2011.



## Hoja de datos

Caracter.	Valor
Diámetro exterior	4 mm
Radio de flexión relevante para el caudal	18 mm
Diámetro interior	2,9 mm
Radio máximo de curvatura	12 mm
Presión de funcionamiento en función de la temperatura	-0,95 ... 15 bar
Fluido	Aire comprimido filtrado vacío
Temperatura ambiente	-30 ... 80 °C
Homologación	Germanischer Lloyd TÜV
Peso del producto según la longitud	0,0062 kg/m
Color	natural
Dureza Shore	D 55 +/-3
Indicación sobre el material	Exento de cobre y PTFE
Información sobre el material del tubo flexible	TPE-A