



válvula de palanca basculante

H-5/3-1/4

Número de artículo: 4577

FESTO



Hoja de datos

Característica	Valor
Función de las válvulas	5/3 cerrada
Tipo de accionamiento	manual
Caudal nominal normal	680 l/min
Presión de funcionamiento Mpa	0,2 ... 1 MPa
Presión de funcionamiento	2 ... 10 bar
Tipo de reposición	muelle mecánico
Diámetro nominal	7 mm
Principio de hermetización	blando
Tipo de control	prepiloto
Sentido del flujo	no reversible
Conformidad PWIS	VDMA24364-B1/B2-L
Temperatura ambiente	-10 ... 60 °C
Peso del producto	1.060 g
Conexión neumática 1	G1/4
Conexión neumática 2	G1/4
Conexión neumática 3	G1/4