

# Silenciadores U-M5

Número pieza: 4645

FESTO



## Hoja de datos

Característica	Valor
Posición de montaje	indistinto
Presión de funcionamiento	0 ... 10 bar
Caudal contra atmósfera	320 l/min
Fluido	Aire comprimido según ISO 8573-1:2010 [7::-]
Indicación sobre los fluidos de funcionamiento y de mando	Opción de funcionamiento con lubricación (necesaria en otro modo de funcionamiento)
Nivel de ruido	70 dB(A)
Temperatura ambiente	-10 ... 70 °C
Conexión neumática	M5
Información sobre el material del amortiguador	Bronce
Información sobre el material de la chaveta atornillable	latón
Indicación sobre el material	Exento de cobre y PTFE Conforme con RoHS