


palanca manual VAOH-F10-D9-H9-A

Número de artículo: 4650070

FESTO

Para el accionamiento mecánico de válvulas de bola VZBM manuales como accesorios con posibilidad de cierre.

Festo es el distribuidor de este producto, no el fabricante.



Hoja de datos

Característica	Valor
Largo	105 mm
Tipo de accionamiento	manual
Posición de montaje	indistinto
Ancho de la boca de la llave	6 mm
Clase de resistencia a la corrosión KBK	1 - riesgo de corrosión bajo
Conformidad PWIS	VDMA24364-Zona III
Peso del producto	75 g
Indicación sobre el material	Conforme con RoHS
Material de la palanca	Acero cincado