


# palanca manual VAOH-F10-D12-H9-A

Número de artículo: 4650071

FESTO

Para el accionamiento mecánico de válvulas de bola VZBM manuales como accesorios con posibilidad de cierre.

Festo es el distribuidor de este producto, no el fabricante.



## Hoja de datos

Característica	Valor
Largo	130 mm
Tipo de accionamiento	manual
Posición de montaje	indistinto
Ancho de la boca de la llave	8 mm
Clase de resistencia a la corrosión KBK	1 - riesgo de corrosión bajo
Conformidad PWIS	VDMA24364-Zona III
Peso del producto	145 g
Indicación sobre el material	Conforme con RoHS
Material de la palanca	Acero cincado