


adaptador NPFV-AF-N14-N14-MF

Número de artículo: 4727333

FESTO



Hoja de datos

Característica	Valor
Diámetro nominal	6 mm
Presión de funcionamiento Mpa	0,2 ... 0,8 MPa
Presión de funcionamiento	2 ... 8 bar
Clase de resistencia a la corrosión KBK	1 - riesgo de corrosión bajo
Conformidad PWIS	VDMA24364-Zona III
Conexión neumática 1	1/4 NPT
Conexión neumática 2	1/4 NPT
Indicación sobre el material	Conforme con RoHS
Material del adaptador	Acero inoxidable de aleación fina
Material de las juntas	NBR