


brida de empuje

DARF-Q12-40

Número de artículo: 4886225

FESTO



Hoja de datos

Característica	Valor
Tamaño	40
Posición de montaje	indistinto
Clase de resistencia a la corrosión KBK	1 - riesgo de corrosión bajo
Conformidad PWIS	VDMA24364-B2-L
Temperatura ambiente	0 ... 60 °C
Par de apriete máximo	5,9 Nm
Peso del producto	155 g
Indicación sobre el material	Conforme con RoHS
Material de la brida	Aleación forjada de aluminio anodizado
Material de los tornillos	Acero, galvanizado