


palanca manual VAOH-F7-14-H9-A-22

Número de artículo: 4895385

FESTO

Para el accionamiento mecánico de válvulas de bola VZBE (2 vías), cerrable.

Festo es el distribuidor de este producto, no el fabricante.



Hoja de datos

Característica	Valor
Largo	170 mm
Tipo de accionamiento	manual
Posición de montaje	indistinto
Ancho de la boca de la llave	14 mm
Clase de resistencia a la corrosión KBK	3 - riesgo de corrosión alto
Conformidad PWIS	VDMA24364-Zona III
Peso del producto	180 g
Indicación sobre el material	Conforme con RoHS
Material de la palanca	Acero inoxidable de aleación fina
Número de material palanca	1.4301