

Tubo de material sintético PC-6-BL

Número pieza: 5030

FESTO

Tipo armonizado. Disponible hasta 2011.



Hoja de datos

Caracter.	Valor
Diámetro exterior	12 mm
Radio de flexión relevante para el caudal	32,5 mm
Diámetro interior	6 mm
Presión de funcionamiento en función de la temperatura	0 ... 10 bar
Fluido	Aire comprimido filtrado
Temperatura ambiente	-10 ... 35 °C
Peso del producto según la longitud	0,105 kg/m
Color	azul
Indicación sobre el material	Exento de cobre y PTFE Conforme con RoHS
Información sobre el material del tubo flexible	PVC-P