

# Tubo de material sintético PC-9-BL

Número pieza: 5031

FESTO

Tipo armonizado. Disponible hasta 2011.



## Hoja de datos

Caracter.	Valor
Diámetro exterior	15 mm
Radio de flexión relevante para el caudal	47,5 mm
Diámetro interior	9 mm
Presión de funcionamiento en función de la temperatura	0 ... 10 bar
Fluido	Aire comprimido filtrado
Temperatura ambiente	-10 ... 35 °C
Peso del producto según la longitud	0,136 kg/m
Color	azul
Indicación sobre el material	Exento de cobre y PTFE Conforme con RoHS
Información sobre el material del tubo flexible	PVC-P