

# acoplamiento EAMD-42-40-18-16X25

Número de artículo: 5056644

FESTO



## Hoja de datos

| Característica                                 | Valor                |
|--|----------------------|
| Diámetro de acogida 1                          | 18 mm                |
| Diámetro de acogida 2                          | 16 mm                |
| Tamaño   | 42                   |
| Longitud nominal                               | 40 mm                |
| Posición de montaje                            | indistinto           |
| Cantidad máxima de giros en función del tiempo | 6.000 1/min          |
| Conformidad PWIS                               | VDMA24364-B2-L       |
| Temperatura de almacenamiento                  | -25 ... 60 °C        |
| Humedad relativa del aire                      | 0 - 95 %             |
| Temperatura ambiente                           | -25 ... 60 °C        |
| Momento de inercia de la masa                  | 39 kgmm <sup>2</sup> |
| Momento de giro transferible                   | 17 Nm                |
| Peso del producto                              | 192 g                |
| Indicación sobre el material                   | Conforme con RoHS    |