

# Placa de alimentación MHP4-PR8-3

Número pieza: 525232

FESTO

para válvula con conexiones de utilización roscadas MHP4-...-HC/TC.



## Hoja de datos

Caracter.	Valor
Cantidad máxia de posiciones para válvulas	8
Clase de resistencia a la corrosión KBK	2
Peso del producto	1.400 g
Tipo de fijación de la placa base	con taladro pasante con perfil DIN
Tipo de fijación de la válvula	con rosca interior
conexión neumática 1/33	G3/8
conexión neumática 3/11	G3/8
Indicación sobre el material	Exento de cobre y PTFE
Información sobre el material de la placa base	Aleación forjable de aluminio