


# Placa de alimentación MHP4-PR10-3

Número pieza: 525233

FESTO

para válvula con conexiones de utilización roscadas MHP4-...-HC/TC.



## Hoja de datos

| Caracter.                                      | Valor                                 |
|--|---------------------------------------|
| Cantidad máxima de posiciones para válvulas    | 10                                    |
| Clase de resistencia a la corrosión KBK        | 2                                     |
| Peso del producto                              | 1.710 g                               |
| Tipo de fijación de la placa base              | con taladro pasante<br>con perfil DIN |
| Tipo de fijación de la válvula                 | con rosca interior                    |
| conexión neumática 1/33                        | G3/8                                  |
| conexión neumática 3/11                        | G3/8                                  |
| Indicación sobre el material                   | Exento de cobre y PTFE                |
| Información sobre el material de la placa base | Aleación forjable de aluminio         |