


bloque para montaje en batería MHA4-PR10-3-1/4

Número de artículo: 525238

FESTO

Para válvulas para placa base MHA4-...



Hoja de datos

Característica	Valor
Cantidad máxima de posiciones para válvulas	10
Clase de resistencia a la corrosión KBK	2 - riesgo de corrosión moderado
Conformidad PWIS	VDMA24364-B1/B2-L
Peso del producto	1.710 g
Tipo de fijación de la placa base	con taladro pasante con perfil DIN
Tipo de fijación de la válvula	con rosca interior
Conexión neumática 1/33	G3/8
Conexión neumática 2	Rosca interior G1/4
Conexión neumática 3/11	G3/8
Material de la placa base	Aleación forjable de aluminio