

Conducto de unión SIM-K-WD-2,5-CDN



Número de artículo: 525261

Producto sustituido

[para cilindros CDN](#)

Tipo sustituido. Disponible hasta 2015. Producto de alternativa:
[consultar portal de asistencia técnica.](#)

FESTO



Hoja de datos

Característica	Valor
Corresponde a la norma	EN 61076-2-104 EN 61984
Característica de la línea	Estándar
Condiciones de control línea	Cadena de arrastre: 5 millones de ciclos, radio de curvatura 75 mm Resistencia a la flexión alternante según la norma Festo Condiciones de prueba sobre demanda
Margen de tensión de funcionamiento AC	0 ... 60 V
Margen de tensión de funcionamiento DC	0 ... 60 V
Resistencia a la tensión de choque	1,5 kV
Carga admisible de corriente a 40°C	3 A
Grado de ensuciamiento	3
Marca CE (ver declaración de conformidad)	según la normativa UE de baja tensión
Tipo de protección	IP65 IP67 Estando montado IP69K
Temperatura ambiente con cableado móvil	-5 ... 70 °C
Temperatura ambiente	-25 ... 70 °C
Conexión eléctrica	montaje con clips Conector acodado tipo zócalo 3 contactos
Diámetro del cable	4,5 mm
Longitud del cable	2,5 m
Diámetro nominal del conducto	0,25 mm ²
Código de color para el aislamiento de los hilos	azul marrón Negro
Color del cuerpo	Negro
Color de la cubierta del cable	Grís
Indicación sobre el material	Exento de cobre y PTFE Conforme con RoHS
Información sobre el material del cuerpo	TPE-U(PU)
Información sobre el material de revestimiento aislante	PVC
Información sobre el material de la cubierta del cable	TPE-U(PU)