

Tubo de material sintético PUN-V0-12x2-GN

Número pieza: 525449

FESTO

ignífugo



Hoja de datos

| Caracter. | Valor |
|--|---|
| Diámetro exterior | 12 mm |
| Radio de flexión relevante para el caudal | 62 mm |
| Diámetro interior | 8 mm |
| Radio máximo de curvatura | 21 mm |
| Presión de funcionamiento en función de la temperatura | -0,95 ... 10 bar |
| Fluido | Aire comprimido filtrado vacío |
| Clase de protección contra incendios según UL94 | V0-V2 |
| Temperatura ambiente | -35 ... 60 °C |
| Homologación | TÜV |
| Peso del producto según la longitud | 0,08 kg/m |
| Color | Verde |
| Indicación sobre el color | Por protección contra llamas, desviación del color estándar |
| Dureza Shore | D 54 +/-3 |
| Indicación sobre el material | Exento de cobre y PTFE |
| Información sobre el material del tubo flexible | TPE-U(PU) |