


tubo flexible de material sintético PAN-V0-10X1,25-GE

Número de artículo: 525484

FESTO

ignífugo



Hoja de datos

Característica	Valor
Diámetro exterior	12 mm
Diámetro exterior del racor rápido roscado	10 mm
Radio de flexión relevante para el caudal	56 mm
Diámetro interior	7,5 mm
Radio máximo de curvatura	34 mm
Características de los tubos flexibles	Suitable for energy chains
Presión de funcionamiento en todo el margen de temperatura	-0,095 ... 0,3 MPa -0,95 ... 3 bar -13,775 ... 43,5 psi
Presión de funcionamiento en función de la temperatura	-0,095 ... 1,2 MPa -0,95 ... 12 bar -13,775 ... 174 psi
Indicación sobre la presión de funcionamiento	Aceite mineral: máx. 0,3 MPa a máx. 90 °C Agua: máx. 0,3 MPa a máx. 90 °C
Fluido	Aire comprimido según ISO 8573-1:2010 [7:::] Aceite mineral Agua (líquida, sin hielo)
Control de inflamabilidad del material	UL94 V-0 (revestimiento)
Conformidad PWIS	VDMA24364-B2-L
Temperatura ambiente	-30 ... 90 °C
Peso del producto según la longitud	0,088 kg/m
Conexión neumática	para conector tipo clavija con diámetro exterior de 10 mm
Color	amarillo
Dureza Shore	A 72 +/-4 D 57 +/-3
Indicación sobre el material	Conforme con RoHS
Material del tubo flexible	Poliamida 12 PVC-P