

# tubo flexible de material sintético PAN-V0-10X1,25-BR-20

Número de artículo: 525488

Producto sustituido

ignífugo

Tipo sustituido. Disponible hasta 2019. Producto de alternativa:  
[consultar portal de asistencia técnica.](#)

FESTO



## Hoja de datos

Característica	Valor
Diámetro exterior	12 mm
Radio de flexión relevante para el caudal	56 mm
Diámetro interior	7,5 mm
Radio máximo de curvatura	34 mm
Presión de funcionamiento en función de la temperatura	-0,95 ... 12 bar
Fluido	Aire comprimido según ISO 8573-1:2010 [7:-:-] Agua según declaración del fabricante en <a href="http://www.festo.com">www.festo.com</a> Aceite mineral
Control de inflamabilidad del material	UL94 V-0 (revestimiento)
Temperatura ambiente	-30 ... 90 °C
Peso del producto según la longitud	0,088 kg/m
Conexión neumática	para conector tipo clavija con diámetro exterior de 10 mm
Color	marrón
Dureza Shore	A 72 +/-4 D 57 +/-3
Indicación sobre el material	Conforme con RoHS
Material del tubo flexible	Poliamida 12 PVC-P