


# Placa de alimentación VIGI-04-D-1-3/8

Número pieza: 525572

FESTO

para terminal de válvulas



## Hoja de datos

Caracter.	Valor
Diámetro nominal	8 mm
Presión de funcionamiento	-0,9 ... 16 bar
Fluido	Aire comprimido según ISO8573-1:2010 [7::-]
Temperatura del medio	-10 ... 60 °C
Temperatura ambiente	-10 ... 60 °C
Tipo de fijación de la placa base	con taladro pasante
Conexión del aire de pilotaje 12	G1/8
Conexión del aire de pilotaje 14	G1/8
conexión neumática 3/5 compartida	G1/2
Conexión neumática 1	G1/2
Conexión neumática 2	G3/8
Conexión neumática 4	G3/8
Conexión neumática 5	G1/2
Información sobre el material de la placa base	Fundición inyectada de aluminio